



THEMA

Montageanleitung für Lager mit
Kunststoffhülse

PRODUKTBEZEICHNUNGEN

VKBA 3606

FAHRZEUGHERSTELLER - MARKEN



AUDI:

A4(B6)/AVANT, CABRIOLET, A4 (B7)AVANT

SEAT:

EXEO, EXEO ST



SKF-Kit

OE-Nummer (Äquivalenz)

VKBA 3606

8E0 598 611, 8E0 598 611 A, 8E0 598 611 B, 8E0 598 611 C

Montage der Lager mit Transporthülse


SKF verwendet sichere Verpackungslösungen, um das Radlager während des Transports vor Beschädigungen zu schützen.

Montage.


Das Lager wird mit einer Kunststoff-Verbindungshülse geliefert, um die inneren Ringe zusammenzuhalten, bis das Lager am Auto montiert ist.



Lager mit Transporthülse



Drücken Sie die Kunststoffhülse vor
der Montage **NICHT manuell heraus**, da sich
dadurch die inneren Ringe trennen.



- Verwenden Sie stets das richtige Montagewerkzeug.
- Wenden Sie die richtige Kraft auf die Innenringe an.
- Die Kunststoffhülse wird beim Einbau des Lagers automatisch durch den Achsstummel herausgedrückt, wenn das richtige Werkzeug verwendet wird



Scannen Sie
nach unserem
Montagevideo



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
vehicleaftermarket.skf.com
Mehr über Premium SKF
Produkte erfahren

Folgen Sie uns in den sozialen Medien



Wenden Sie sich an den technischen
Support von SKF, um Ihre
Probleme mit Ihrem Fahrzeug zu
lösen und Ihre Fragen zu
beantworten: helpline@skf.com